

HOLEX**Cuțit de strunjit pe interior pe stânga conform DIN 4974 (ISO 9), P20/K25,
Pătrat coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296455 16
GTIN	4045197884893
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	16 mm
Pentru găuri cu Ø de la	27 mm
Lungimea totală	210 mm
Materialul sculei	P20/K25
Tip produs	Cuțit pentru strunjit