

HOLEX**Bară de canelare pe dreapta conform DIN 263 (ISO 11), M20, Pătrat coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297145 20
GTIN	4045197885623
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	20 mm
Adâncime de retezare maximă t_{max}	16 mm
Pentru găuri cu \varnothing de la	50 mm
Lățimea lamei	6 mm
Lungimea totală	210 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit