

**HOLEX****Bară de canelare pe dreapta conform DIN 263 (ISO 11), M20, Pătrat coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297145 25
GTIN	4045197885630
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pentru găuri cu Ø de la	60 mm
Lățimea lamei	8 mm
Pătrat coadă	25 mm
Adâncime de retezare maximă $t_{max}$	20 mm
Lungimea totală	250 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit