



## Sculă pentru vălțuit/galetat tip EG5 Universal, Tipul de prindere a cozii: S25



### Date comandă

Numărul de comandă	291500 S25
GTIN	4060491000022
Clasa articolului	29F

### Descriere

#### Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

#### Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

#### Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm<sup>2</sup> și o duritate de până la 45 HRC.

#### Adaptat pentru:

Gamă de  $\varnothing$  (recomandată): 10 mm – 100 mm

#### Livrare:

Două role de schimb montate în colivie.

#### Notă:

· **Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.**

· **Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.**

Bitul de sculă pentru suprafața de prelucrat depinde de tipul revolverului (stea sau disc).

## Descriere tehnică

Ø rolei	5 mm
Deplasare a axei vârfului f	102,1 mm
Forța maximă de rulare	3 kN
Pătrat coadă	25×25 mm
Tipul de prindere a cozii	S25
Lungime activă L <sub>A</sub>	69 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri