

**Sculă pentru vălțuit/galetat tip EG5 Universal, Tipul de prindere a cozii: VDI25****Date comandă**

Numărul de comandă	291500 VDI25
GTIN	4060491000039
Clasa articolului	29F

**Descriere****Execuție:**

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

**Avantaj:**

Calitatea suprafeței este posibilă până la  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

**Aplicație:**

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm<sup>2</sup> și o duritate de până la 45 HRC.

**Adaptat pentru:**

Gamă de  $\varnothing$  (recomandată): 10 mm – 100 mm

**Livrare:**

Două role de schimb montate în colivie.

**Notă:**

- **Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.**
  - **Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.**
- Bitul de sculă pentru suprafața de prelucrat depinde de tipul revolverului (stea sau disc).

**Descriere tehnică**

Forța maximă de rulare	3 kN
Deplasare a axei vârfului f	78 mm
Ø rolei	5 mm
Tipul de prindere a cozii	VDI25
Lungime activă L <sub>A</sub>	83 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri