




Sculă pentru vălțuit/galetat tip EG45-40M Universal, Tipul de prindere a cozii: PSC63



Date comandă

Numărul de comandă	291520 PSC63
GTIN	4060491000213
Clasa articolului	29F

Descriere

Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm² și o duritate de până la 45 HRC.

Adaptat pentru:

Gamă de \varnothing (recomandată): începând de la 35 mm

Recomandare:

Pentru suprafețe exterioare cu rază alăturată până la suprafața plană.

Notă:

• **Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.**

• **Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.**

Raza rolei = 2,5 mm. Raze ale pieselor care pot fi prelucrate, de la 4 mm la 12 mm.

Descriere tehnică

Deplasare a axei vârfului f	69 mm
Ø rolei	40 mm
Forța maximă de rulare	4 kN
Tipul de prindere a cozii	PSC63
Lungime activă L _A	151 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri