

**Suport șurubelniță dinamometrică, Moment de torsiune maxim: 500cNm****Date comandă**

Numărul de comandă	659991 500
GTIN	2050001922328
Clasa articolului	66F

**Descriere****Adaptat pentru:**

Tije interschimbabile pentru Torx® Cod 659995 și Torx Plus® Cod 659996, precum și set Cod 659990.

**Descriere tehnică**

Momentul maxim	500 cNm
Intervalul momentului de torsiune	60 - 500 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Intervalul momentului de torsiune	0,6 - 5 Nm
Citire comutabilă	Nm
Lungimea totală L	131,4 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare

Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Setarea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Serie	Dinaplus
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Moment de rotație, reglat fix	da
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică