

MIRKA**Disc ABRALON™, Ø 150 mm, Granulație: 180****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 567900 180 |
| GTIN | 6416868728439 |
| Clasa articolului | 56M |

Descriere**Execuție:**

Sistemul patentat de finisare ABRALON™ este alcătuit dintr-o plasă țesută cu acoperire de carbură de siliciu deasupra unui strat subțire de spumă. Avantajele sunt:

- **Interstițiile din plasa de șlefuit permit circulația liberă a apei, respectiv a aerului, praful rezultat în urma șlefuirii fiind îndepărtat cu eficiență.**
- **Eficacitate înaltă – durată de lucru redusă și durabilitate îndelungată.**

Aplicație:

Pentru șlefuirea manuală sau mecanică **uscată respectiv umedă** a conturilor și profilurilor metalelor **cu solicitări ridicate la suprafață** de finisare cu pregătire pentru polișare.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Granulație | 180 |
| Ø discurilor | 150 mm |
| Serie | ABRALON™ |
| Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC |
| Suport de material abraziv | plasă țesută |
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 % |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Caracteristici nume produs | Ø 150 mm |
| Mașină acționată | Șlefuitor excentric |
| Viteză periferică maximă | 40 m/s |
| Tip produs | Disc abraziv cu scai |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm | 567990 147 |
| Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm | 567887 150 |
| Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm | 567885 150 |