



Tester pentru atelier SENSOTORK®, Momentul maxim: 100Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654250 100
GTIN	4018754155781
Clasa articolului	63B

Descriere

Execuție:

Aparat compact de verificare în atelier pentru chei dinamometrice.

Este prevăzut cu adaptori interschimbabili pentru traductorul de măsurare. Precizie ridicată prin înregistratoare plate de valori măsurate (forțe transversale mici) cu prelucrare și digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate (abaterea de afișaj de la valoarea măsurată $\pm 0,25\%$ în intervalul de $20\% - 100\%$ al valorii nominale; $\pm 0,5\%$ în intervalul de $10\% - 20\%$ al valorii nominale și $\pm 1\%$ în intervalul de $2\% - 10\%$ al valorii nominale).

Siguranță mare datorită afișajului suplimentar al momentului corespunzător pentru chei dinamometrice declanșatoare.

Livrare:

Inclusiv înregistrator de valori măsurate, suport, modul de afișare, stativ pentru modul de afișare, cablu spiralat, alimentator cu cablu de legătură 1,5 m, set de fixare pentru pozițiede verificare orizontală și verticală.

Livrare:

Adaptor (pătrat interior \times pătrat exterior): 1/4 inch \times 3/8 inch

Descriere tehnică

Dimensiuni h ₁	79 mm
---------------------------	-------

Dimensiuni h ₂	215 mm
Dimensiuni b	180 mm
Dimensiuni l	180 mm
Greutate	7 kg
Adaptor pătrat	3/8 inch
Momentul maxim	100 Nm
Domeniu de măsurare	2 – 100 Nm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Interfață	Interfață USB
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de calibrare și ajustare

Servicii

Calibrare bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 400/2 Nm	020140 400/2
Calibrare DAkkS bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Accesorii

Adaptor pătrat calibrare Tip 1	654383 1
Înregistrator de valori măsurate Momentul maxim 100 Nm	654255 100