



## Traductor „FMT”, Momentul maxim: 2Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	654350 2
GTIN	5060922232892
Clasa articolului	66D

### Descriere

#### Execuție:

- **Senzori statici compleți cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaștere automată a datelor de calibrare).**
- **Fixare directă pe suprafața de lucru cu 3 șuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).**

#### Livrare:

**Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.**

Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înșurubată pentru verificarea șurubelnițelor electrice și pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

#### Notă:

Nu se recomandă pentru șurubelnița de impact!

### Descriere tehnică

Momentul maxim	2 Nm
Adaptor pătrat	1/4 inch
Domeniu de măsurare	0,04 - 2 Nm
Adaptor hexagonal	1/4 inch
Calibrarea	O4
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±0,5 %

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

### Servicii

Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 400	020120 400
--	------------

### Accesorii

Simulator de șurub Momentul maxim 2 Nm	654352 2
--	----------