

**Traductor „FMT”, Momentul maxim: 150Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	654350 150
GTIN	5060922233035
Clasa articolului	66D

Descriere**Execuție:**

- **Senzori statici compleți cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaștere automată a datelor de calibrare).**
- **Fixare directă pe suprafața de lucru cu 3 șuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).**

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.

Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înșurubată pentru verificarea șurubelnițelor electrice și pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Nu se recomandă pentru șurubelnița de impact!

Descriere tehnică

Momentul maxim	150 Nm
Domeniu de măsurare	7,5 - 150 Nm
Adaptor pătrat	3/8 inch
Adaptor pătrat	1/2 inch
Calibrarea	O4
Direcția de strângere	Strângere la dreapta

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±0,5 %
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Servicii

Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 400	020120 400
Calibrare DAkkS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 1000	020130 1000
Calibrare DAkkS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020150 1000/2

Accesorii

Simulator de șurub Momentul maxim 150 Nm	654352 150
--	------------