

RIDGID
Peddinghaus**Menghină paralelă „Matador”, Lățimea bacurilor: 180 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967170 180
GTIN	2050001780355
Clasa articolului	93R

Descriere**Execuție:**

- Forjată în matriță din oțel – incasabilă.
- Deschidere în față cu filet trapezoidal cu două începuturi.
- Șurub protejat împotriva murdăriei.
- Bacuri de prindere frezate, călite la suprafață.
- Ghidare călită reglabilă.
- Scală de măsurare pentru ajustare rapidă.
- Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare.

Model **fix**.**Igeltext:**

până la max. 90 mm

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Accesorii opționale:Bacuri suplimentare 967210; 967215; 967220; 967225, **de la Ref. 120 mm.****Notă:**

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat, consultați Cod 967530.

Deschidere: 225 mm

Adâncime de prindere: 120 mm

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior: 1/8 – 7 inch

Greutate: 26 kg

Descriere tehnică

Adâncime de prindere	120 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	26 kg
Deschidere	225 mm
Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	1/8 – 7 inch
Lățimea bacurilor	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967170 Recomandat pentru menghină Ref. 160/180	967530 160/180
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 140-180	967200 140-180
Bac de prindere a țevilor (buc.) pentru „Matador” Lățimea bacurilor 180 mm	967210 180
Placă suport pentru menghină	967330
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250