

**Traductor „FMT”, Momentul maxim: 1500Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	654350 1500
GTIN	5060922233110
Clasa articolului	66D

**Descriere****Execuție:**

- **Senzori statici compleți cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaștere automată a datelor de calibrare).**
- **Fixare directă pe suprafața de lucru cu 3 șuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).**

**Livrare:**

**Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.**

Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înșurubată pentru verificarea șurubelnițelor electrice și pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

**Notă:**

Nu se recomandă pentru șurubelnița de impact!

**Descriere tehnică**

Adaptor pătrat	3/4 inch
Adaptor pătrat	1 inch
Momentul maxim	1500 Nm
Domeniu de măsurare	30 - 1500 Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±0,5 %

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune