

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M×lungime L1: M10X181****Date comandă**

Numărul de comandă	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:****Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.****Aplicație:**

Pentru montarea cu filet a frezei cu fixare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Oscilație: Amortizat

Lungime activă dimensiune A: 200 mm

Ø găurii D₁: 10,5 mmØ D₂: 18 mm

Ø exterior D: 35 mm

Lungime utilă L₁: 181 mmL₂: 7 mm**Descriere tehnică**

Filet M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Lungime utilă L ₁	181 mm
Ø găurii D ₁	10,5 mm
Ø exterior D	35 mm

L ₂	7 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare