

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M×lungime L1: M12X181****Date comandă**

Numărul de comandă	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:****Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.****Aplicație:**

Pentru montarea cu filet a frezei cu fixare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere tîretă (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Oscilație: Amortizat

Lungime activă dimensiune A: 200 mm

Ø găurii D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Ø exterior D: 38 mm

Lungime utilă L₁: 181 mmL₂: 7,5 mm**Descriere tehnică**

Ø găurii D ₁	12,5 mm
Lungime utilă L ₁	181 mm
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Filet M	M12×181

Ø exterior D	38 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare