



Disc de debitat diamantat 4 în 1 PREMIUM*** Premium, Ø discurilor: 230 mm



Date comandă

Numărul de comandă	569735 230
GTIN	9003177046179
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată și umedă. Ø găurii 22,23 mm.

- **Performanță mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.**
- **Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.**
- **Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.**
- **Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puțin.**

Randament maxim și durată îndelungată de utilizare datorită noii tehnologii a segmentelor cu distribuție optimă a granulației. Viteză de debitat cu 20 – 30 % mai mare, **vibrații mai puține și muchii curate**. Pentru **utilizare universală** în beton, granit, materiale abrazive precum și beton armat. **Înălțimea stratului 14 mm.**

Standard:

Discuri de debitat diamantate pentru **debitare uscată și umedă**. Ø găurii 22,23 mm.

Putere și durabilitate maxime, muchii așchietoare curate. **Utilizare universală** în beton, granit, materiale abrazive și oțel.

Aplicație:

Pentru secționarea celor mai uzuale materiale de construcții precum betonul (chiar și armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianța, ceramica, oțelul etc.

Notă:

- **Stratul diamantat este ascuțit în prealabil din fabrică. Respectați direcția de rotire!**
- **Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.**

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Ø găurii: 22,23 mm

Ø găurii: 22,23 mm

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Înălțime strat abraziv	14 mm
Ø discurilor	230 mm
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Forma	41
Descrierea formei	drept
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat