

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie rotundă de debavurare Sârmă din oțel 0,35 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 250X60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Clasa articolului	57L

**Descriere****Execuție:**

**Sârmă de oțel inox** ondulată și foarte rezistentă resp. **peri din nylon abraziv**. Orificiu de prindere de 50,8 cu canal de pană dublu 13×7. Sunt posibile și alte orificii.

**Sârmă de oțel** ondulată și foarte rezistentă.

**Aplicație:**

Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale. Recomandată pentru debavurarea platbandei, profilurilor, țevilor, armaturilor, pieselor din plastic și altora asemănătoare.

Ideală pentru debavurarea economică a fierului lat, profilurilor, țevilor, armaturilor, pieselor din plastic și altele asemănătoare.

**Notă:**

Numai vârfurile periei acționează asupra piesei. O forță de apăsare prea mare nu îmbunătățește rezultatul, în schimb mărește puterea de antrenare și scurtează durabilitatea periei.

**Descriere tehnică**

Ø periei D <sub>1</sub>	250 mm
-------------------------	--------

Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	50 mm
Turație maximă	3600 min <sup>-1</sup>
Lățimea periei	58 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Grosimea perilor	0,35 mm
Mașină acționată	Aparat de debavurat cu masă
Tip produs	Perie rotundă