

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie rotundă de debavurare microabraziv 1,1 mm, SiC 120, Ø periei  
D1×lățimea garniturii L1: 250X60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Clasa articolului	57L

**Descriere****Execuție:**

**Sârmă de oțel inox** ondulată și foarte rezistentă resp. **peri din nylon abraziv**. Orificiu de prindere de 50,8 cu canal de pană dublu 13×7. Sunt posibile și alte orificii.

**Peri din nylon abraziv** ondulați și foarte rezistenți.

**Aplicație:**

Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale. Recomandată pentru debavurarea platbandei, profilurilor, țevilor, armaturilor, pieselor din plastic și altora asemănătoare.

Peri abrazivi flexibili pentru debavurarea uniformă și rotunjirea muchiilor, precum și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Notă:**

Numai vârfurile periei acționează asupra piesei. O forță de apăsare prea mare nu îmbunătățește rezultatul, în schimb mărește puterea de antrenare și scurtează durabilitatea periei.

**Descriere tehnică**

Ø periei D <sub>1</sub>	250 mm
-------------------------	--------

Turație maximă	3600 min <sup>-1</sup>
Lățimea periei	58 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	50 mm
Material garnitură	Cu interstiții de carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Grosimea perilor	1,1 mm
Mașină acționată	Aparat de debavurat cu masă
Tip produs	Perie rotundă