



## Disc de debitat diamantat PREMIUM\*\*\* Disc de debitat pentru zidărie, Ø discurilor: 125mm



### Date comandă

Numărul de comandă

569770 125

GTIN

9003175980086

Clasa articolului

53T

### Descriere

#### Execuție:

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată și umedă. Ø găurii 22,23 mm.

- **Performanță mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.**
- **Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.**
- **Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.**
- **Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puțin.**

**Discuri de debitat pentru zidărie**, rezistent la supraîncălzire, se schimbă întotdeauna în pereche.

#### Aplicație:

Pentru secționarea celor mai uzuale materiale de construcții precum betonul (chiar și armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianța, ceramica, oțelul etc.

#### Material:

Optimizare pentru: beton, țiglă, beton poros.

#### Notă:

- **Stratul diamantat este ascuțit în prealabil din fabrică. Respectați direcția de rotire!**
- **Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.**

### Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm
Turație maximă	12200 min <sup>-1</sup>
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Forma	41
Descrierea formei	drept
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat