

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie rotundă Sârmă din oțel 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M:  
115XM14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Clasa articolului	57L

**Descriere****Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel.  
**Efect foarte agresiv de periere cu rezistență ridicată la uzură.**

**Aplicație:**

**Răsucită spre stânga**, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj. Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare**.

**Descriere tehnică**

Număr de cozi răsucite	20
Ø periei D <sub>1</sub>	115 mm
Grosimea perilor	0,5 mm
Turație maximă	12500 min <sup>-1</sup>

Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	24 mm
Lățimea garniturii L <sub>1</sub>	14 mm
Filet M	M14
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga
Tip produs	Perie rotundă