



## Dispozitiv de lubrifiere cu aer comprimat, mobil, Recomandat pentru capacitatea recipientului: 50kg



### Date comandă

Numărul de comandă	084000 50
GTIN	4024937412879
Clasa articolului	08H

### Descriere

#### Execuție:

Dispozitiv mobil de lubrifiere cu aer comprimat cu cărucior pentru transportul economic și sigur de vase de lungă durată. Capacitate mare de transport datorită raportului de transmisie de 1 : 55, precum și racordului de aspirație și furtunurilor de siguranță pentru lubrifianți cu diametru mare. Recomandat pentru uleiuri și grăsimi până la clasa de consistență 2, și lubrifianți bio (lubrifianți universali).

#### Livrare:

Capac de monitorizare a lubrifiantului, capac din oțel de protecție împotriva prafului, pistol de ungere de mare presiune și furtun de 4m.

#### Notă:

Dispozitivul de lubrifiere este cu auto-lubrifiere și nu necesită niciun dispozitiv suplimentar de lubrifiere cu conductă. Se recomandă folosirea unui reductor de presiune cu separator de apă.

### Descriere tehnică

Presiune maximă de ungere	400 bar
Capacitate maximă de pompare	600 g/min

Ø interior recipient	360 - 405 mm
Presiune necesară a aerului	3 - 10 bar
Recomandat pentru capacitatea recipientului	50 kg
Tip produs	Dispozitiv de ungere