

Garant**Disc de circular, TiAlN, Ø×grosime: 40X1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	179915 40X1
GTIN	4045197886590
Clasa articolului	17C

Descriere**Execuție:**

GARANT Disc de circular din carbură cu lățime de așchiere extrem de îngustă, pentru minimalizarea pierderii de material. Viteza de așchiere poate fi **mărită de 3 până la 4 ori** în comparație cu discurile de circular HSS. Guler întărit pentru a crește semnificativ stabilitatea sculei. Pentru fund plan al canalului.

Notă:

Toleranțele diametrului pânzei de ferăstrău sunt semnificativ mai mici decât cele permise conform DIN 1837/1838, parțial până la 50%. Dantură forma B.

Descriere tehnică

Ø găurii	8 mm
Grosime	1 mm
Ø	40 mm
Grosimea manșonului E	2,4 mm
Ø butuc	24 mm

Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,015 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	6 mm
Număr de dinți Z	28
Adaptor recomandat	179907 40; 50
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare	17,5 mm
Număr de găuri de antrenare	3
Ø gaură de antrenare	4,4 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	nu
Tip produs	Disc de circular

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat în anumite condiții	800 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat în anumite condiții	400 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat în anumite condiții	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat în anumite condiții	70 m/min	M
CuZn	recomandat în anumite condiții	200 m/min	N
Uni	recomandat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Aer	recomandat în anumite condiții		

