

HOLEX**Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	702995 200
GTIN	4045197887337
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci de prindere dințate. Taișuri călite suplimentar prin inducție (ca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cu luciu metalic, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:**DIN ISO 5746****Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	200 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	Dințate interior
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Taișuri călite inductiv (ca. 64 HRC), corpul cleștelui forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	Cu șlefuire de finisare
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional