

**HOLEX**

**Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 160mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	702995 160
GTIN	4045197887313
Clasa articolului	72B

## Descriere

### Execuție:

Fălci de prindere dințate. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (ca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cu luciu metalic, mânere cu manșoane din mai multe componente.

### Standard:

**DIN ISO 5746**

### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

## Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	1,5 mm
Lungimea totală	160 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	Dințate interior
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite inductiv (ca. 64 HRC), corpul cleștelui forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	Cu șlefuire de finisare
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional