

HOLEX**Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725245 160
GTIN	4045197887467
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tăișuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	160 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	forjat în matriță, călit în ulei
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Tip produs	Clește de tăiere

