

Garant**Freză de șlefuire, Carbură, Tip: AF0627****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. **Freză de șlefuire pentru debavurare** cu suprafață de ghidare fără tăiere la vârf.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Notă:

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min^{#1}

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z7
Ø cozii	6 mm

Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Lungimea totală	60 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Ø cap	6 mm
Descrierea formei	Cilindru cu suprafață de ghidare
Lungimea capului	27 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire