



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 4 viteze, Tip: 71161064



### Date comandă

Numărul de comandă

070204 71161064

GTIN

Clasa articolului

03F

### Descriere

#### Execuție:

#### Mașini de găurit și înșurubat cu acumulator

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică robustă pentru cutia de viteze pentru durabilitate îndelungată.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Acumulatori Li-Ion de mare capacitate, cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea capacității.

#### Șurubelniță performantă cu acumulator 12V cu motor fără perii, 4 viteze și mandrină detașabilă.

- Motor FEIN PowerDrive fără perii, puternic și care nu necesită întreținere, pentru eficiență și durabilitate maximă.
- Sistem cu schimbare rapidă QuickIN.
- Mandrină detașabilă din metal integral pentru capacitate portantă excepțională în cele mai rele condiții.
- Pentru fiecare diametru al găurii viteza de așchiere optimă datorită angrenajului complet din metal în 4 trepte.

- **Găurire 6 mm în metal în viteza a 4-a la 2 500 rot/min.**
- **Filetare puternică cu viteza 1.**
- **Turații optime pentru șuruburi autofiletante, burghiu în trepte sau filetare.**
- **Lungime compactă de 150 mm (fără mandrină).**
- **Tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării complete.**
- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere cu un randament mai mare cu 30 % față de motoarele CA și stabilitate mai mare a turației.**
- **Uzură minimă și durabilitate de până la 10× față de motoarele standard CA.**
- **Angrenaj cu 4 trepte brevetat cu comutare directă pentru înșurubare, găurire, cu turații adaptate optim și pentru filetare.**

**Decuplare mecanică a momentului**, reglabilă în 20 de trepte, plus treaptă suplimentară de găurire.

**Avantaj:**

Cutie de viteze patentată, cu 4 trepte.

**Livrare:**

**Fără acumulator și fără încărcător.**

Inclusiv mandrină, clips pentru centură și geantă de transport.

**Notă:**

Seturile de pornire compatibile (constând din acumulatori de schimb și încărcător) sunt prezentate începând de la Cod 073832 Ref. 9260431701.

## Descriere tehnică

Utilizare tipică	Heavy Duty
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 12 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Denumirea producătorului	ASCM 12Q SELECT
Ambalaj	Geantă de transport
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Moment maxim de rotație moale	20 Nm
Moment maxim de rotație dur	40 Nm
Turație maximă treapta 1	400 min <sup>-1</sup>
Tensiunea acumulatorului	12 V
Turație maximă treapta 3	1400 min <sup>-1</sup>
Turație maximă treapta 2	700 min <sup>-1</sup>

Greutate	1,1 kg
Turație maximă treapta 4	2500 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	12V
USP2	Gama de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport, potrivită pentru lemn și oțel

## Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip 9260431701	073832 9260431701
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073837 FE12