



Polizor unghiular GWS, Tip: 19-125CIE



Date comandă

Numărul de comandă	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Motor 1900 W cu sistem electronic al turației.

Polizor unghiular foarte puternic 1900 W pentru o productivitate maximă și cea mai bună protecție a utilizatorului

- Durată mare de viață datorită motoarelor cu răcire directă a motorului, sistemul Constant Electronic, protecția la suprasarcină și a durabilității periei de carbon.
- Manevrare bună datorită carcasei subțiri cu suprafață Softgrip pentru o prindere sigură.
- Mâner auxiliar Vibration Control cu reducere a vibrațiilor cu 40% pentru lucrări cu oboseală redusă (EN 60745).
- Protecție a utilizatorului datorită stopului KickBack, protecție împotriva repornirii, carcasă de protecție rezistentă la rotire și reducere a vibrațiilor.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Lungime	311 mm
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Putere absorbită	1900 W
Ø maxim al discurilor	125 mm

Stop Kickback	da
Greutate	2,4 kg
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Denumirea producătorului	GWS 19-125 CIE
Particularitate	control electronic al vitezei
Blocaj contra repornirii	da
Înălțime	103 mm
Interval de turație	2800 - 11500 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular