

Garant**Disc de șlefuire în evantai Material abraziv / pânză, Ø 125 mm, Comparație granulație: 80MED****Date comandă**

Numărul de comandă	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Disc de șlefuire în evantai cu o combinație de **pânză abrazivă (A)** în formă de evantai de granulație 80 și **material abraziv (mediu)**. **Rată foarte înaltă de îndepărtare și finisare uniformă a suprafețelor** într-o singură etapă de lucru.

Aplicație:

Prelucrare WIG a cordonului de sudură, șlefuire pe suprafețe și pe contur, lucrări de devaburare. Turație recomandată 6500 min⁻¹.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	oblic
Comparație granulație	80
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație recomandată	6500 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		