

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie cu sârmă răsucită Sârmă din INOX, Ø periei D1×grosimea perilor:
19X0,15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Sârmă răsucită netedă, călită, presată într-un manșon de oțel, Ø **cozii 6 mm**, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.

Calitate INOX a sârmei 1.4401 (AISI 316). Corp transportor cu manșon din plastic pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

Aplicație:

Pentru debavurare, evacuarea zgurii și pentru toate lucrările de periere semidificile și dificile.

Peria se deschide mai mult sau mai puțin larg în funcție de turație și de aceea poate fi introdusă și în spații mai înguste de exemplu, pentru a prelucra interiorul unei carcase.

Descriere tehnică

Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	28 mm
Grosimea perilor	0,15 mm
Număr de cozi răsucite	6
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Ø periei D ₁	19 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga

Tip produs

Perie tip pensulă