



Ramă de ferăstrău pentru metal 317 cu bandă bimetal 24 dinți



Date comandă

Numărul de comandă	580700
GTIN	7311518240936
Clasa articolului	58Z

Descriere

Execuție:

Ramă de ferăstrău stabilă pentru metal **cu tensiune în bandă de maxim 750 N (75 kp)** și mână confortabilă. Atașarea alternativă a pânzei la 90° pentru tăieri coliniare. Lungimea totală 425 mm.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv pânză de bomfaier bimetal SANDFLEX® Cod 582900.

Descriere tehnică

Dinți per inch	24
Lungimea pânzei	300 mm
Tip produs	Ramă de ferăstrău pentru metal

Accesorii

Pânză de bomfaier unilateralăSANDFLEX®, bimetal	582850
Pânză de bomfaier unilateralăSANDFLEX®, bimetal	582920
Pânză de bomfaier unilateralăSANDFLEX®, bimetal	582900