

Garant**Ramă de ferăstrău pentru metal cu pânză bimetă GARANT18 – 32 dinți progresivi****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 580400 |
| GTIN | 4045197377432 |
| Clasa articolului | 51S |

Descriere**Execuție:**

Creat conform **celor mai noi descoperiri în domeniul ergonomic**, pentru un mod de lucru lipsit de efort, permițând totodată ferăstrăului realizarea unei performanțe maxime. **Cadru din două componente, extrem de ușor, foarte rezistent**, cu mâner practic **datorită inserțiilor antialunecare. Tensiunea în pânza bandă 1000 N (100 kp)** poate fi reglată foarte ușor cu ajutorul piuliței de strângere integrate în mâner. **Dantură alternativă a pânzei la 55°** pentru tăieri coliniare. Lungime totală 395 mm.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv pânză de ferăstrău manual bimetă GARANT 1× Cod 582500: progresiv 18 – 32 dinți/inch. Lungimea pânzei: 300 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|-------------------|
| Dinți per inch | 18 – 32 progresiv |
| Lungimea totală | 395 mm |
| Lungimea pânzei | 300 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tensiune pânză până la | 1000 N |
| Unghi pânză ferăstrău alternativ | 55 grad |
| Tip produs | Ramă de ferăstrău pentru metal |

Accesorii

| | |
|---|--------|
| Pânză de bomfaier unilaterală Bimetal | 582950 |
| Pânză de bomfaier unilaterală Bimetal progresiv | 582500 |