

**Garant****Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă mediu, Ø disc D: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	584035 400
GTIN	4045197220806
Clasa articolului	51S

**Descriere****Execuție:**

**Armate cu carbură**, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinți de ferăstrău aplicați, silențioase. Tăișuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

**Aplicație:**

Pentru mașini de tăiat cu disc, pendulare, mașini de tăiat bușteni, mașini pentru tăiere oblică, mașini de tăiat plăci.

Tip UW pentru **materiale de planșeu, furniruit sau cu strat de acoperire din plastic pe o singură parte**, placaj în pachete longitudinale, hârtie dură și țesătură dură.

**Notă:**

**Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.**

**Descriere tehnică**

Ø foi D	400 mm
Ø găurii	30 mm
Număr de dinți	60
Lățime de tăiere B	3,5 mm

Găuri de antrenare / Ø / cerc de dispunere	2/7/42 și 2/9/46 și 2/10/60 mm
Tip produs	Disc de circular