

Garant**Disc de circular pentru metal, dantură alternantă cu fațetă universală universal, Ø disc D: 230mm****Date comandă**

Numărul de comandă	584095 230
GTIN	4045197220950
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinți de ferăstrău aplicați, silențioase. Tăișuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicație:

Pentru mașini de tăiat cu disc, pendulare, mașini de tăiat bușteni, mașini pentru tăiere oblică, mașini de tăiat plăci.

Disc de circular universal pentru tăierea **diferitelor materiale**, cum ar fi **oțelul plat și cornierele metalice**, aluminiul și alte metale neferoase. Dinte plat cu teșitură până la Ø 250 mm, dantură alternantă cu teșitură de la Ø 300 mm.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descriere tehnică

Ø foii D	230 mm
Ø găurii	30 mm

Număr de dinți	54
Lățime de tăiere B	2,2 mm
Tip produs	Disc de circular