

**GECHTER****Presă manuală cu pârghie cu articulație, Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă

086760 12

GTIN

2050001742469

Clasa articolului

08V

**Descriere****Execuție:**

Corp din fontă stabil, tubular, cu suprafață mare de bază. Picior de sprijin cu 4 găuri pentru fixarea pe bancul de lucru etc. Șina de prindere pentru prese rulează fără joc într-un ghidaj prismatic și este reglabilă pe înălțime. În plus, cursa preseii (cursa berbecului) poate fi poziționată la înălțimea dorită a cursei prin intermediul șurubului de reglare. Masa de depunere este prevăzută cu canale în T de 10 mm pentru prinderea dispozitivelor de strângere a sculelor. Cu bolț alternant pentru pârghie cu articulație pentru diferite puteri ale presiunii la curse diferite (consultați tabelul).

**Aplicație:**

Pentru lucrări de imprimare, nituire, refulare și ștanțare, dar și pentru îndoire, apăsare și presare.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035.

**Notă:**

Presă cu pârghie manuală cu suport pneumatic se poate livra prin magazinul online cu Cod 086761.

**Descriere tehnică**

Înălțime fără manetă	500 mm
Lungime cursă lungă	0 - 45 mm
Adâncime banc	170 mm
Lungime cursă scurtă	0 - 23 mm
Înălțimea de montare	75 - 240 mm
Puterea presiunii la cursă lungă	16 kN
Canale în T conform DIN 650	1 buc. Ref. 10
Greutate	32 kg
Suprafață de bază (adâncime)	310 mm
Cursă maximă	120 mm
Tip	12
Suprafață de bază (lățime)	180 mm
Lățime masă	200 mm
Orificiu suport în piston	10 H 7 mm
Puterea presiunii la cursă scurtă	20 kN
Tip produs	Presă cu pârghie cu articulație