

## Presă cu mâner, Tip: 3A



### Date comandă

Numărul de comandă	086790 3A
GTIN	2050001940438
Clasa articolului	08V

### Descriere

#### Execuție:

Corp din fontă specială, stabil, concav, cu suprafață mare de rezemare. Picioare de sprijin cu găuri pentru fixarea pe soclu (banc de lucru, respectiv cadru Cod 086795). Pinion și presă cu cremalieră din oțel rezistent la uzură pentru solicitări maxime. Mod de lucru precis datorită presei cu cremalieră călite și șlefuite, dar și datorită ghidajului lung al pistonului presei. Placă de depunere rotativă cu patru decupări mari diferite pentru așezarea diverselor piese. Pistonul presei este acționat prin intermediul brațului de pârghie.

#### Aplicație:

Pentru presarea înăuntru sau în afară a bușelor, rulmenților cu bile, dornurilor de strung, știfturilor, bolțurilor etc. Atât pentru lucrări de îndepărtare, cât și pentru manevrarea sculelor simple de tăiere și ștanțare.

#### Culoare:

Gri deschis RAL 7035.

Putere maximă a presiunii: 8,95 kN

Ø pistonului: 48 mm

Cursă maximă până la mijlocul pistonului: 230 mm

Cursă maximă a pistonului: 400 mm

Înălțimea corpului din fontă: 700 mm

Pentru Ø piesei până la: 450 mm

## Descriere tehnică

Înălțimea corpului din fontă	700 mm
Ø pistonului	48 mm
Greutate	92 kg
Pentru Ø piesei până la	450 mm
Lățimile fantelor discului de reazem	25/45/65/85 mm
Suprafață de bază (adâncime)	480 mm
Cursă maximă a pistonului	400 mm
Putere maximă a presiunii	8,95 kN
Tip	3A
Suprafață de bază (lățime)	250 mm
Cursă maximă până la mijlocul pistonului	230 mm
Tip produs	Presă cu mâner

## Accesorii

Cadru pentru presa pentru mandrină	086795
------------------------------------	--------