

**Strato Disc pentru șlefuire plană de precizie DxAxH (mm), 225x20x51****Date comandă**

Numărul de comandă

590200

GTIN

9003174414025

Clasa articolului

53Y

**Descriere****Execuție:**

Discuri pentru șlefuire plană de precizie, ultraperformante, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă și uzură minimă a diamantului de ajustare.

- **Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuințarea zilnică.**
- **Se utilizează pe toate mașinile de șlefuit uzuale din construcția de profiluri, scule și mașini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu șpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.**

Corindon special de mare puritate tratat special pentru prelucrarea **oțelurilor nealiate și slab aliate, necălite.**

**Aplicație:**

Pentru șlefuire grosieră (degroșare).

**Specificație:**

**F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.**

**Notă:**

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.

Forma: 1

Forma: 1

## Descriere tehnică

Procedeu de șlefuire	Rectificare plană
Prescurtare pentru material abraziv	A
Forma	1
Ø discurilor D	225 mm
Lățimea discului T	20 mm
Caracteristici nume produs	225×20×51
Ø găurii H	51 mm
Tip produs	Pietre pentru rectificare plană

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		