

**Garant****Burghiu de centrare pentru CNC HSS-E-PM Cod 112060 cu cutie de plastic 90°, TiAlN, Tip: 6-12****Date comandă**

Numărul de comandă	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Clasa articolului	11A

**Descriere****Execuție:**

Set de burghie de centruire pentru CNC în cutie de plastic.

**Burghiu de centrare CNC ultraperformant.**

Material din substrat din pulberi metalice **pentru exigențe ridicate** privind durabilitatea și precizia de centrare. Rezistență foarte mare la uzură la prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Ascuțire la vârf exactă cu tăiș transversal subțire – printr-o găurire ușoară și precizie ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalelor de așchii scurte.

**Cu suprafețe de antrenare conform DIN 1835-B.****Conținut:**

4 burghie de centruire pentru CNC Cod 112060.

**Conținut:**

Câte 1 burghiu de centruire pentru CNC: Ref. 6; 8; 10; 12.

**Livrare:**

Set de 4 burghie de centrare pentru CNC cu cutie de plastic.

**Notă:**

Folosiți turația corespunzătoare pentru Ø real de găurire (nu cea generală pentru Ø exterior al burghiului).

**Descriere tehnică**

Ø nominal D <sub>c</sub>	6 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	8 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	10 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	12 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E PM
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h6
Unghiul la vârf	90 grad
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centrare

## Accesorii

Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10