

**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 300x40x76, Tip: EK60****Date comandă**

Numărul de comandă	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Forma 5 cu locaș unilateral 125x20 mm. **Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile** cu liant ceramic. Concentricitate și planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. **Utilizare universală** pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuțirea, rectificarea sculelor.

Aplicație:

Pentru oțeluri călite și HSS.

Specificație:

Corindon nobil alb, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

Descriere tehnică

Granulație	60
Grad de finețe	mediu

Prescurtare pentru material abraziv	A
Viteză periferică maximă	40 m/s
Specificație	Corindon nobil alb, grad de duritate M
Material abraziv	Corindon nobil alb
Procedeu de șlefuire	Polizor de banc
Ø interior al inelului de reducere	51 mm
Ø interior al inelului de reducere	40 mm
Forma	5
Ø discurilor D	300 mm
Lățimea discului T	40 mm
Caracteristici nume produs	300×40×76
Ø găurii H	76 mm
Tip produs	Disc de polizat

Accesorii

Set inele de reducere Pentru gaura naturală a pietrei de polizor 76 mm

596000 76