

Garant**Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1293 7,5
GTIN	4045197990860
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni similare **DIN 6527**. Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Similar Cod 202293.

Descriere tehnică

Ø de degajare D_1	7,3 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Ø tăişului D_c	7,5 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Număr de dinți Z	3
Forma cozii	HB
Lungimea totală L	63 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical

Unghiul elicei	45 grad
Lungimea tăișului L_c	19 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	27 mm
Toleranță \varnothing nominal	e8
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghi teșitură	45 grad
Conținut	5
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M

GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Freză din carbură Ø e8 DC 7,5 mm

202293 7,5