

HOLEX**Sondă de endoscop, flexibilă, Ø 5,5 mm, Lungime sondă: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492937 1000
GTIN	4045197894540
Clasa articolului	42L

Descriere**Execuție:**

Cap de sondă robust, etanș la apă (IP67) din oțel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcție de vizualizare 0°.

Sondă prin tub de protecție cu inserție metalică extrem de rezistentă pe toată lungimea.

Recomandat în special pentru piesele turnate cu muchii ascuțite. Foarte flexibil. Unghi al câmpului vizual de 90°.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Ideale pentru inspectarea spațiilor greu accesibile, cum ar fi în **domeniul auto**: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. **Transport aerian**: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. **Construcții**: Evaluarea materialelor de construcție, daune produse de apă, invazii de dăunători. **Construcții de conducte**: cordoane de sudură, depistarea corpiilor străini, a scurgerilor. **Sisteme hidraulice**: cilindri, scurgeri. **Instalații de încălzire / sanitare / climatizare**: sobe, coșuri de fum, boilere, instalații de aer condiționat, sisteme de canalizare. **Combaterea dăunătorilor**: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. **Poliție, vamă**: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

Adaptat pentru:

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

Notă:

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt Ø al capului de sondă și direcții de vizualizare la cerere.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 67
Rezoluția camerei	640×480 px

Caracteristici nume produs

Ø 5,5 mm

Tip produs

Sondă