


Disc de debitat D×A×H (mm), 150×1×20

Date comandă

Numărul de comandă	598530
GTIN	9003172821108
Clasa articolului	53Y

Descriere
Execuție:

Discuri de debitat cu corindon cu liant din rășină sintetică, fără țesătură, pentru toate oțelurile și HSS.

Aplicație:

- Debitare pe mașinile de debitat staționare (fără țesătură de întărire, adică nu sunt recomandate pentru secționare liberă manuală).
- Viteză de lucru 30–maxim 80 m/s.

Specificație:

A60N5B68 HSS.

Notă:

Discurile de ascuțire a ferăștraielor sunt disponibile la cerere.

Forma: 41N

Forma: 41N

Descriere tehnică

Procedeu de șlefuire	Debitare
Material abraziv	Corindon, cu liant de rășină sintetică

Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	A60N5B68 HSS
Optimizat pentru piesa de prelucrat	HSS
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Forma	41N
Ø discurilor D	150 mm
Lățimea discului T	1 mm
Caracteristici nume produs	150×1×20
Ø găurii H	20 mm
Mașină acționată	Mașini staționare de debitare
Viteză periferică recomandată	30 - 50 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		