

Garant**GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203029 8
GTIN	4045197991775
Clasa articolului	11Z

Descriere**Execuție:**

Ascuțire specială cu **rotunjire la colț similară frezelor toroidale.**

Aplicație:

Pentru frezarea **titanului și a aliajelor de titan**, la o funcționare silențioasă pentru cea mai bună durabilitate și cea mai mare performanță la așchiere.

Descriere tehnică

Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans f_z pentru frezare laterală în titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,034 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Lungimea totală L	63 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Ø de degajare D_1	7,7 mm
Ø tăișului D_c	8 mm
Lungimea tăișului L_c	19 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime activă L_1 incl. degajare	25 mm
Unghiul elicei	40 grad

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Rotunjire a colțurilor r_v	0,2 mm
Serie	Master Titan
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,3 \times D$ la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------