

**Piatră de rectificat diamantată D×A×H (mm), 100×25×20, Tip: D126****Date comandă**

Numărul de comandă	597700 D126
GTIN	9003170281621
Clasa articolului	53Y

**Descriere****Execuție:**

<strong>Unelte de șlefuit</strong> cu <strong>strat de acoperire cu diamant</strong> în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă. Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței Cu granulație universală pentru calitate semifină, fină a suprafețelor și rată foarte bună de îndepărtare. **Specificații: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Aplicație:**

**Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate mașinile uzuale de rectificat scule.** Pentru rectificarea **sculelor din carbură și a materialelor neferoase, cu șpan scurt.** Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate și la rectificarea umedă.

**Descriere tehnică**

Granulație	D126
Specificație	Carbură D126C75B DIAGO W

Prescurtare pentru material abraziv	D
Procedeu de șlefuire	Rectificarea sculelor
Material abraziv	Diamant
Forma	12A2D
Ø discurilor D	100 mm
Lățimea discului T	25 mm
Caracteristici nume produs	100×25×20
Ø găurii H	20 mm
Lățime strat abraziv W parte frontală	6 mm
Înălțime strat abraziv X	2 mm
Tip produs	Disc abraziv

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		