

**Garant**
**TNGA 160408, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G**

**Date comandă**

Numărul de comandă	255457 G
GTIN	4045197895424
Clasa articolului	21H

**Descriere**
**Execuție:**

Echipare cu 3 tășuri.

**Descriere:**

CBN de tip nou cu combinație echilibrată între rezistența la uzură și la rupere, pentru utilizarea universală în oțel călit până la 67 HRC în combinație cu o formă specială. Pentru utilizarea atât în așchiere continuă cât și în așchiere ușor și puternic întreruptă.

Categorie: BU7220

Modelul muchiilor așchietoare: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,05 - 0,15 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 140 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Materialul sculei	CBN
Modelul muchiilor așchietoare	G
Categorie	BU7220
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNGA 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		