

**Garant****CCGW 09T304, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	265415 G
GTIN	4045197895547
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Echipare cu 2 tășuri.

Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: BU7220

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmAvans  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 160 m/min

Modelul muchiilor așchietoare: G

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,04 - 0,12 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Modelul muchiilor așchietoare	G

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 160 m/min
Materialul sculei	CBN
Adâncime de tăiere $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	BU7220
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGW 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Uscat	recomandat		