



Clește cu putere mare de tăiere laterală, de mare precizie, TwinForce®, polizat cu manșoane, Lungimea totală: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	723180 180
GTIN	4003773074779
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap puternic, tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC), articulație aplicată cu construcție excentrică cu dublă articulație.

Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Avantaj:

Clește superior cu putere mare de tăiere laterală, cu un consum de putere mai mic cu 50% în comparație cu cleștii uzuali cu putere mare de tăiere laterală de dimensiuni similare. Tăierea re poziționată reduce consumul de putere.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	5,5 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	3,2 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	3 mm
Denumirea producătorului	TwinForce
Standard	DIN ISO 5749

Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	Clește negru fosfatat, capul lustruit
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	da
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere