

HOLEX**Clește cu putere mare de tăiere laterală, șlefuit, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	723400 180
GTIN	4045197166258
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește șlefuit, mânere izolate în plastic.

Aplicație:

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,8 mm
Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	luciu metalic
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere