



## Dispozitiv de tăiat țevi cu acumulator, Tip: C12PC/0



### Date comandă

Numărul de comandă	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Dispozitiv de tăiat țevi cu acumulator** cu cap de tăiere din oțel inoxidabil. **Adaptare automată** la Ø țevii. **Tăieturi rapide**, de ex. țevi de cupru cu Ø de 15 mm în mai puțin de 3 secunde. Lățime totală 40 mm, distanță minimă față de perete 40 mm. Nu se livrează **cu acumulator și încărcător**. Dispozitiv de tăiat țevi pentru **țevi de cupru** Ø 12 – 28 mm.

#### Notă:

Acumulatori de la Cod 073814.

### Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate	1,5 kg
Denumirea producătorului	C12PC-0
Interval de turație	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Particularitate	LED
Ø maxim al țevii de cupru	12 - 28 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	0

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip produs	Dispozitiv de tăiat țevi

---

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C