



Clește cu tăiș frontal lustruit, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	721100 160
GTIN	4003773040620
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap solid cu articulație scurtă. Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC). Clește fosfatat negru, cap rectificat, mânere acoperite cu material plastic. Putere de tăiere mare datorată condițiilor de transmisie optime.

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Oțel ultraperformant crom-vanadiu, forjat, călit în ulei în mai multe trepte.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,5 mm
Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2 mm
Standard	DIN ISO 5748
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat

Cap	polishat
Tip produs	Clește de tăiere